

## POSITIV 20


**NYOMTATOTT ÁRAMKÖRÖK  
GYÁRTÁSÁNÁL HASZNÁLT  
FOTOKONDUKTÍV ELJÁRÁSHOZ**

A POSITIV 20 egy fotóérzékeny fénymáz, amelyet a műszaki szakemberek és amatőrök egyaránt használnak, ha egyedi nyomtatott áramköri kártyák, vagy kis sorozatok gyártásával foglalkoznak. A POSITIV 20 nemcsak az áramköri kártyák bármely formájának gyártását könnyíti meg, hanem a mélynyomatok készítését és rajzok, ábrák pontos másolását is a legkülönbözőbb felületekre. POSITIV 20-at használva, a számlapok, előlapok, címtáblák, stb. gyártása már nem jelent problémát.

**TULAJDONSÁGAI**

- Áramköri kártyák átlátszó képei közvetlenül másolhatók, ha POSITIV 20-szal permetezik be a lemezeket.
- Kiváló minősége biztosítja a nagy felbontású másolatokat.
- Üveghez, akrilhoz, alumíniumhoz, sárga és vörösrézhez, acélhoz, egyaránt alkalmazható

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLET**

- Egyedi nyomtatott áramköri kártyák, vagy kis sorozatgyártású termékek előállításához
- Vörös vagy sárgarézmetset, másolat készítéséhez.
- Érmék agy metsetek kontúrjának gyártásához.

Megjegyzés: A technikai adatlap részletes alkalmazási útmutatót is tartalmaz.

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| -Szín:            | kék                   |
| -Sűrűség 20°C-on: | 0,87g/cm <sup>3</sup> |
| -Száradási idő:   | 15 perc. (70 °C)      |
| -Fényérzékenység: | 340-420 nm            |

## TRANSPARENT 21

**ÁTTETSZÖVÉ TEVŐ SPRAY**

Kapcsolási rajzok 1 : 1 léptékű közvetlen másolására szolgáló készítmény. Használja a TRANSPARENT 21 spray-t egyoldalas újságnymó papírhoz, vagy rajzokhoz, hogy átereszték az ultrabolya fényt. Így lehetővé teszi a kapcsolási rajzok, vagy diagramok újságokból való közvetlen másolását POSITIV 20 fénymásoló aeroszollal kezelt felületre, megtakarítva ezzel a komplikált reprodukálási munkát.

**TULAJDONSÁGAI**

- Használja papírokhoz, táblákhoz, és kapcsolási rajzokhoz:
  - Átlátszó
  - UV-fény áteresztő.
- Lassan párolog, de maradék nélkül.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLET**

- Kapcsolási diagramok és rajzok hordozó anyagokról való gyors másolásához.
- Helyettesíti a drága, időigényes másolási eljárásokat.

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| -Szín:            | áttetsző               |
| -Sűrűség 20°C-on: | 0,79 g/cm <sup>3</sup> |
| -Száradási idő:   | kb. 20 perc (20°C-on)  |